

Los Seibos

Presentamos aquí la tolva que se usa para pesar las materias primas que entran en gran cantidad en la receta. Ex-

iste otro sistema de pesaje para los aditivos y micronutrientes.




La tolva para pesar las materias primas es apta para pesar con precisión todas las materias sólidas en cualquier forma. Granos, harina, pellets etc.

Está hecha con chapa galvanizada y formada en módulos. Entonces la capacidad de la balanza puede ser ajustada a la necesidad del cliente.

La construcción fuerte posibilita pesar sin las vibraciones que a veces influyen mucho en

la precisión. La declinación de las paredes y el transporte fuerte posibilita vaciar la tolva rápidamente y sin problemas. El transporte viene con motor a caja reductora.

La tolva esta colgada con 4 cables a los sensores electrónicos de pesaje (load cells). Todo montado en los pies de la tolva.



Capacidad	1.500 kg
Precisión	mejor de 0,1%
Motor de salida	1,5 kW
Capacidad entrada	750 m ³ /h
Capacidad salida	50 m ³ /h
Tiempo para vaciar	aprox. 2 ½ minuto